



- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matière :
Inox 304 poli satiné



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	ØD	H	T	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM100-M5/SS	100	108	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,29 €
PGM120-M5/SS	120	128	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,82 €
PGM150-M5/SS	150	160	10	15	M5	39	10	1000	✓	18,17 €
PGM180-M5/SS	180	190	10	15	M5	39	10	1000	✓	19,63 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



MPB
Entretoise
hexagonale, Laiton



WS20
Rail Drylin® W, Rail



BSB
Bloc palier pour vis à
billes, Bloc palier



BTC
Bouchon pour tube
carré, Simple



CDR
Câble de retenue pour
broche à billes,
Sécurise contre la
perte



FIRSTDC1Q60
Variateur de vitesse
10A, 10 A



ACLBD8
Système de fermeture
pour profilé
aluminium, Butée à
double bille



RBNpl
Roulette pivotante à
double blocage, Acier
- Caoutchouc



ESSB
Bipode simple, Bipode
simple



BSM
Poussoir à ressort à 6
pans creux, corps et
doigt inox 303



CHINV
Charnière invisible,
Invisible - ouverture
90°



PRES7HR
Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 700kg

Produits complémentaires



PGM86-M5
Poignée de
manutention,
Thermoplastique



PO
Poignée de
manutention multi-
secteurs, Trou lisse



PGM52-M4
Poignée de
manutention,
Aluminium



PO
Poignée de
manutention multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé