

Rondelle d'appui pour poignée de manutention coudée

Hygienic Usit®

PGM^{RAM}



- Poignée de manutention coudée et rondelle d'appui
- Certification EHEDG
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition polie jusqu'à $Ra < 0,04$

Avantages

- Forme optimisée pour utilisation dans le domaine agroalimentaire et pharmaceutique
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile

Accessoires

- Poignée de manutention **PGMHuss** (cf. page 46)
- Rondelles d'étanchéité **RDE** (cf. pages 37 à 39)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	Pour poignée	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	H	H1	H2	R2	R3	Prix Uni. 1 à 4
PGM5-RAM/HUSS	PGM5	13,5	18,0	8	5,2	6	3,5	0,7	1,5	0,60	14,78 €
PGM6-RAM/HUSS	PGM6	15,7	22,3	10	6,2	8	4,8	0,7	1,5	0,75	15,33 €
PGM8-RAM/HUSS	PGM8	20,0	26,6	12	8,2	10	6,7	1,0	2,0	0,90	16,08 €
PGM10-RAM/HUSS	PGM10	24,3	35,0	16	10,2	12	7,0	1,0	2,0	1,20	17,65 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

47

Nos autres produits



HW_HT
Roue de guidage
seule, Roue



RHT
Roue Haute
température, jusqu'à
200kg



FDSQ
Arbre flexible
Masterflex®,
Masterflex® acier
noirci gaine PVC



AT10-32ECO
Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT10 aluminium



PRF-SMA
Serrure magnétique
pour profilé
aluminium, Serrure
rapide ajustable



SC2
Accouplement rigide 2
parties, Mâchoire de
serrage



BS3
Panamech Multi-
Beam, Inox - avec vis
de pression



PM4
Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé



HLA24
Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à



PRF_ART
Articulation de profilé,
Avec poignée de
serrage



BKGS
Accouplement sans
jeu Gerwah®, de 1,2
à 450Nm




PDD
Poussoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation

Produits complémentaires



PGMhuss
Poignée de
manutention coudée
Hygienic Usit®, Inox



RDE-W
Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM blanc



RDE-B
Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bleu