

# Profil pour coulissement de panneaux

## PGT

## Plastique


- Pour tube carré  $\square$  25 x 25
- Matière :  
Polyéthylène
- Couleur : noire

### Info.


- La référence **PGT25-D** est livrée en deux parties, haute et basse

### Accessoires

- Tube pour structure **TUBE** (tome 5 p.269)
- Profils supports **PSP** (tome 5 p.287)




Partie haute



Profil type PGT-D

Partie basse



Profil type PGT-S



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
PGT25-S	Simple	2000	0,53	✓	40,36 €
PGT25-D	Double	2000	0,85	-	123,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Pour tube carré 25 x 25
- Matière :  
PVC rigide et flexible

### Info.

- L'épaisseur du panneau X doit être comprise entre 5 et 8 mm


### Accessoires

- Tube pour structure TUBE (tome 5 p.269)
- Butée pour panneaux BUT (tome 5 p.278)
- Bride pour panneaux BRI (tome 5 p.279)



Exemple d'utilisation :

- 1) Zone de PVC flexible
- 2) Panneau
- 3) Profil supérieur
- 4) Profil inférieur
- 5) Tube carré



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Référence	Longueur (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
PSP-25	3000	0,27	✓	104,22 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm