


- Entretoises moulées
- Matière :
Polystyrène choc naturel
- T° maxi. : 70°C

Info.

- L'arête n'est pas cassée aux extrémités
- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	7,03 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	8,90 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	8,90 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	8,90 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	11,17 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	11,17 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN4-2/B	4	4,2	2 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 ^{±0,15}	8	100	✓	8,02 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 ^{±0,20}	8	100	-	9,30 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 ^{±0,20}	8	100	✓	9,30 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 ^{±0,20}	8	100	-	9,30 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 ^{±0,25}	8	100	-	12,01 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 ^{±0,25}	8	100	✓	12,01 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 ^{±0,20}	10	100	-	11,19 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 ^{±0,20}	10	100	-	11,19 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 ^{±0,20}	10	100	-	11,19 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 ^{±0,20}	10	100	-	11,19 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	14,20 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 ^{±0,25}	10	100	-	14,20 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	8,90 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 ^{±0,15}	10	100	✓	8,90 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 ^{±0,20}	10	100	✓	11,19 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 ^{±0,20}	10	100	✓	11,19 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 ^{±0,20}	10	100	✓	11,19 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 ^{±0,20}	10	100	✓	11,19 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	14,20 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 ^{±0,25}	10	100	✓	14,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 387

Nos autres produits



ZG1

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



OPFL_OPPM

Accessoire pour
indicateurs OP, Bride
de blocage



TB

Engrenage conique -
Acier 60C40, 3:1



RFV50

Réducteur à roue et
vis sans fin inox,
jusqu'à 80Nm



CLR

Chape droite, Chape
droite pour chape
mâle



LVT

Mini vérin motorisé
4A, 4 ampères



PITAss

Doigt d'indexage,
avec poignée en T



DIA

Doigt d'indexage,
avec anneau



BABreceptacle

Broche à billes,
Réceptacle



TB_ECO

Engrenage conique
série éco., 3:1



PTGT

Poulie tendeur, Pour
courroie trapézoïdale



ZG3

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)

Produits complémentaires



PLB

Entretoise cylindrique,
Laiton



PLS

Entretoise cylindrique,
Inox 303