


Entretoise cylindrique



PLS

Inox 303

- Entretoises usinées
- Matière :
Inox 303
- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



SRP
Goupille élastique
fendue ISO 8752,
élastique fendue ISO
8752



PXHG2
Engrenage hélicoïdal
axes croisés de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



MRAeco
Maillon à visser
économique, Acier



RBNpl
Roulette fixe à
platine, Acier -
Caoutchouc



PM2
Couple roue et vis
sans fin, Bronze



TRMSS
Crémaillère section
circulaire, Inox -
module 1-5



RBG
Roue à bandage,
Caoutchouc gris -
jante polypropylène



SSB
Engrenage conique,
1:1



Q6
Roulement à billes,
Acier



S2B
Palier court pour
douille à billes
fermée, Fermé court



DTR
Disque tendeur pour
chaîne, Disque
tendeur acier



CHAPAM
Paumelle à souder à
bout plat, Acier

Produits complémentaires



PLN
Entretoise cylindrique,
Thermoplastique



PLB
Entretoise cylindrique,
Laiton