


- Entretoises moulées
- Matière :  
Polystyrène choc naturel
- T° maxi. : 70°C

### Info.

- L'arête n'est pas cassée aux extrémités
- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	8,22 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	10,40 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	10,40 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	10,40 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	13,06 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	13,06 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



PLN

**REMISES**

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN4-2/B	4	4,2	2 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	9,38 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 <sup>±0,20</sup>	8	100	-	10,87 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 <sup>±0,20</sup>	8	100	✓	10,87 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 <sup>±0,20</sup>	8	100	-	10,87 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 <sup>±0,25</sup>	8	100	-	14,05 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 <sup>±0,25</sup>	8	100	✓	14,05 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	13,08 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	13,08 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	13,08 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	13,08 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	16,61 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	16,61 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	10,40 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	10,40 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	10,40 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	10,40 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	10,40 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	10,40 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	13,08 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	13,08 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	13,08 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	13,08 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	16,61 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 <sup>±0,25</sup>	10	100	✓	16,61 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Entretoises usinées

- Matière :


Laiton

**Option**

- Autres longueurs

**Info.**

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB2-1/B	2,0	2,2	4	1	20	✓	2,80 €
PLB2-2/B	2,0	2,2	4	2	20	✓	2,93 €
PLB2-3/B	2,0	2,2	4	3	20	-	3,09 €
PLB2-4/B	2,0	2,2	4	4	20	✓	3,29 €
PLB2-5/B	2,0	2,2	4	5	20	✓	3,39 €
PLB2-8/B	2,0	2,2	4	8	20	✓	3,67 €
PLB2-10/B	2,0	2,2	4	10	20	-	4,02 €
PLB2-12/B	2,0	2,2	4	12	20	-	4,19 €
PLB2.5-1/B	2,5	2,5	5	1	20	-	3,84 €
PLB2.5-2/B	2,5	2,5	5	2	20	-	3,09 €
PLB2.5-3/B	2,5	2,5	5	3	20	-	3,29 €
PLB2.5-4/B	2,5	2,5	5	4	20	✓	3,46 €
PLB2.5-5/B	2,5	2,5	5	5	20	✓	3,67 €
PLB2.5-8/B	2,5	2,5	5	8	20	-	4,19 €
PLB2.5-10/B	2,5	2,5	5	10	20	-	4,52 €
PLB2.5-12/B	2,5	2,5	5	12	20	-	4,92 €
PLB2.5-20/B	2,5	2,5	5	20	20	✓	7,63 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB3-2/B	3,0	3,2	6	2	20	✓	2,80 €
PLB3-3/B	3,0	3,2	6	3	20	✓	3,09 €
PLB3-4/B	3,0	3,2	6	4	20	✓	3,29 €
PLB3-5/B	3,0	3,2	6	5	20	✓	3,46 €
PLB3-8/B	3,0	3,2	6	8	20	✓	4,19 €
PLB3-10/B	3,0	3,2	6	10	20	✓	4,74 €
PLB3-12/B	3,0	3,2	6	12	20	✓	5,27 €
PLB3-15/B	3,0	3,2	6	15	20	✓	6,02 €
PLB3-20/B	3,0	3,2	6	20	20	✓	7,50 €
PLB3-25/B	3,0	3,2	6	25	20	-	9,99 €
PLB3-30/B	3,0	3,2	6	30	20	-	12,03 €
PLB4-2/B	4,0	4,3	8	2	20	✓	3,11 €
PLB4-3/B	4,0	4,3	8	3	20	✓	3,45 €
PLB4-4/B	4,0	4,3	8	4	20	✓	3,83 €
PLB4-5/B	4,0	4,3	8	5	20	✓	4,04 €
PLB4-8/B	4,0	4,3	8	8	20	✓	5,29 €
PLB4-10/B	4,0	4,3	8	10	20	✓	6,20 €
PLB4-12/B	4,0	4,3	8	12	20	✓	7,29 €
PLB4-15/B	4,0	4,3	8	15	20	✓	8,38 €
PLB4-18/B	4,0	4,3	8	18	20	-	9,46 €
PLB4-20/B	4,0	4,3	8	20	20	✓	10,54 €
PLB4-25/B	4,0	4,3	8	25	20	-	14,00 €
PLB4-30/B	4,0	4,3	8	30	20	✓	16,47 €
PLB5-2/B	5,0	5,3	10	2	20	-	4,21 €
PLB5-3/B	5,0	5,3	10	3	20	✓	4,76 €
PLB5-4/B	5,0	5,3	10	4	20	✓	5,29 €
PLB5-5/B	5,0	5,3	10	5	20	✓	5,82 €
PLB5-8/B	5,0	5,3	10	8	20	✓	8,95 €
PLB5-10/B	5,0	5,3	10	10	20	✓	10,17 €
PLB5-12/B	5,0	5,3	10	12	20	✓	10,93 €
PLB5-15/B	5,0	5,3	10	15	20	✓	12,91 €
PLB5-20/B	5,0	5,3	10	20	20	✓	16,47 €
PLB5-25/B	5,0	5,3	10	25	20	✓	20,16 €
PLB5-30/B	5,0	5,3	10	30	20	✓	24,68 €
PLB5-35/B	5,0	5,3	10	35	20	✓	29,14 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Entretoises usinées

- Matière :

Inox 303

**Info.**

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.		-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	28,58 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	30,13 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	31,36 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	33,53 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	34,33 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	38,13 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	42,71 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	31,35 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	33,14 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	34,55 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	36,88 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	37,76 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	40,01 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	42,89 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	46,91 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	50,28 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm