


# Entretoise cylindrique



PLS

Inox 303

- Entretoises usinées
- Matière :  
Inox 303
- Conditionnées par lot



## REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



KB\_WW

Douille à billes,  
économique



AT10-BAR

Barreau denté, AT10



SVR30

Vérin à vis, Avec  
écrou de déplacement



PM4

Vis sans fin, Acier non  
trempé



CLG2

Engrenage droit,  
Plastique moulé  
(nylon)



DOMI30

DOMILINE -  
Accessoires, Kit de  
raccordement XZ



GPB

Poignée sphérique  
taraudée, Avec insert  
laiton



PRF\_SDD\_1820

Structure porte-  
cellule, Ø18 et Ø20



PSG08S

Engrenage droit de  
précision, Inox 316



AT10-32ECO

Poulie dentée, Série  
économique - AT10  
aluminium



PCH

Bouton de  
préhension,  
Champignon



PSG3

Engrenage droit de  
précision, Acier  
20NCD2 cémenté  
trempé

## Produits complémentaires



PLN

Entretoise,  
Thermoplastique



PLB

Entretoise, Laiton