

Module 4,0 Vis sans fin acier ou plastique usiné






- Pas 12,556 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
 - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
 - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Options

- Sens d'inclinaison à gauche
- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 140 dents



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande



Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
Acier non trempé					
W4-1	SW4-1	1	4°34'	165,37 €	222,41 €
W4-2	SW4-2	2	9°50'	173,81 €	234,11 €
W4-3	SW4-3	3	13°30'	182,83 €	247,20 €
W4-4	SW4-4	4	17°45'	194,23 €	263,83 €
Acier trempé					
WH4-1	SWH4-1	1	4°34'	207,04 €	308,46 €
WH4-2	SWH4-2	2	9°50'	218,48 €	314,40 €
WH4-3	SWH4-3	3	13°30'	225,94 €	326,95 €
WH4-4	SWH4-4	4	17°45'	240,21 €	336,18 €
Plastique					
ZW4-1	ZSW4-1	1	4°34'	112,11 €	157,30 €
ZW4-2	ZSW4-2	2	9°50'	131,97 €	165,25 €
ZW4-3	ZSW4-3	3	13°30'	124,71 €	175,18 €
ZW4-4	ZSW4-4	4	17°45'	132,73 €	184,28 €

Dimensions en mm

Roue bronze ou plastique **usiné**

Module 4,0

- Pas 12,566 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W4-1**, Roue **M4-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis / roue acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière VIS \ Matière ROUE	Bronze	Delrin
	Nm (kW)	Nm (kW)
Acier	309 (0,647)	154 (0,324)
Acier Trepéré	417 (0,873)	-
Delrin	-	69 (0,129)

REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5		
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronze	Plastique
PM4-15	ZPM4-15	15	60	55	68	72	25	174,86 €	125,90 €
PM4-20	ZPM4-20	20	80	65	88	92	25	203,53 €	146,50 €
PM4-25	ZPM4-25	25	100	75	108	112	35	568,17 €	207,15 €
PM4-30	ZPM4-30	30	120	85	128	132	35	900,80 €	302,77 €
PM4-40	ZPM4-40	40	160	105	168	172	35	sur demande	sur demande
PM4-50	ZPM4-50	50	200	125	208	212	35	sur demande	sur demande
PM4-55	ZPM4-55	55	220	135	228	232	35	sur demande	sur demande
PM4-60	ZPM4-60	60	240	145	248	252	35	sur demande	sur demande

↓ ↓ **Au choix : toute roue jusqu'à cette taille** ↓ ↓
PM4-140 ZPM-140 140 Dimensions : contactez-nous Sur demande Sur demande
 Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_FIX_UNI

Fixation universelle pour profilé aluminium, Universel



BPTR

Bouchon pour tube rond, Simple



T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



PW_PWG1

Roue de précision, Bronze



CHM30-MOT

Motoreducteur AC asynchrone triphasé, 0,09 à 0,22



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour rotule



DCA

Ventouse 1,5 soufflets, caoutchouc naturel



SHW

Rondelle simple, Acier



SER

Blocage de porte magnétique, Blocage de porte magnétique



RBN


Roue à bandage, Caoutchouc - jante polypropylène

Produits complémentaires



PM4

Couple roue et vis sans fin, Bronze



PM4

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)