

Poignée de cartérisation **multi-secteurs**

PO

Montage en vis-à-vis

- **Idéale pour une utilisation face à face :**

poignée **PO** avec poignée **PO-M**
(voir exemple d'utilisation)

- Couleur : noir mat

- Matières :

Poignée : technopolymère renforcé
de fibres de verre

Insert : laiton (poignée PO-M)

- **Poignée PO** : avec trou lisse pour
vis à tête cylindrique

- **Poignée PO-M** : avec insert
borgne taraudé



Poignée
PO



Poignée
PO-M



Noir



Rouge : sécurité
Ajouter : /R
à la fin de la référence




Orange :
mobilier, cuisine
Ajouter : /O
à la fin de la référence




Gris : alimentaire
Ajouter : /G
à la fin de la référence





Blanc : médical
Ajouter : /B
à la fin de la référence



Poignée PO



Poignée PO-M



Utilisation face à face

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Avec trou lisse											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,69 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,01 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,01 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,47 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
Avec trou taraudé											
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,63 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	5,93 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	5,93 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,61 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,61 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



METC
Coussinet, Bronze auto-lubrifiant METAFRAM



BABreceptacle
Broche à billes, Réceptacle



CHMX_CHMDX
Réducteur à roue et vis sans fin, Arbre simple pour réducteur CHMR et CHM



CLSr-CLLr
Chape à embase tournante, Courte acier



STC
Amortisseur de chocs - Accessoires à Butée fin de course



PSG25
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



MATCD
Arbre étiré calibré, Acier 42CD4T prétraité



BOX-CS
Collier de serrage, Coffret colliers acier



GBMz
Vis à billes, Ecrou cylindrique à filets multiples



MDR
Manille à piton à œil, Acier



KBS_UU
Douille à billes, De précision - inox / -20° +140°



GE_ET_2RS
Rotule lisse, Chrome dur / PTFE avec joints d'étanchéité

Produits complémentaires



PO
Poignée de cartésation multi-secteurs, Trou lisse



CHC
Vis à tête creuse CHC - DIN 912, Acier classe 12.9



PO
Poignée de cartésation multi-secteurs, Insert borgne taraudé



PGM52-M4
Poignée de manutention, Aluminium