

Poignée de cartérisation **multi-secteurs**

PO

Montage en vis-à-vis

- **Idéale pour une utilisation face à face :**

poignée **PO** avec poignée **PO-M**
(voir exemple d'utilisation)

- Couleur : noir mat

- Matières :

Poignée : technopolymère renforcé
de fibres de verre

Insert : laiton (poignée PO-M)

- **Poignée PO** : avec trou lisse pour
vis à tête cylindrique

- **Poignée PO-M** : avec insert
borgne taraudé



Poignée
PO



Poignée
PO-M



Noir



Rouge : sécurité
Ajouter : /R
à la fin de la référence




Orange :
meubler, cuisine
Ajouter : /O
à la fin de la référence




Gris : alimentaire
Ajouter : /G
à la fin de la référence




Blanc : médical
Ajouter : /W
à la fin de la référence



Poignée PO



Poignée PO-M



Utilisation face à face

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Avec trou lisse											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,78 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,12 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,12 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,61 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,25 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,25 €
Avec trou taraudé											
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,79 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	6,08 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	6,08 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,80 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,80 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,84 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




T5P_T10P

Plaque de jonction
type T, T10



M2

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



AC

Crochet pour
grenouillère, 20mm




GE

Grenouillère élastique
à anneau, Standard



UTKpwcr

Chariot à 3 roues
Utilitrack®, Galets de
came à bandage
polymère



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



PAMF100EB

Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Pied articulé



S_2RS

Roulement à billes à
contact radial, Inox



ZB

Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



RPCtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Polyamide



VB

Petit volant à 6 lobes
taraudé, Duroplast -
Inox



PLM-16A


Aimant avec trou
taraudé, Avec trou
taraudé

Produits complémentaires



CHC

Vis à tête creuse,
Acier classe 12.9



PO

Poignée de
maintenance multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé