Pontet sur platine carrée

Inx

PPCss

Inox

- ***Platine à visser***
- *Matière :*
  Inox 316

Info.

- *La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre*





Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	5,03 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	7,81 €

Dimensions en mm

Nos autres produits

Rail Drylin® W, Rail

Douille magnétique pour broche, Blocage magnétique rapide et léger



Actionneur linéaire motorisé 1A, 1 ampère

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1

Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier

Vis à billes au mètre, Vis à billes roulée, au mètre

Roue de renvoi, Série 880



Engrenage conique acier, 1:1

Bague de blocage inox, Inox

Tendeur à 2 crochets, Acier

Accessoires de liaison, Platine

Charnière piano, Aluminium

Produits complémentaires



Câble aviation, Inox

Mousqueton inox, Inox

Serre-câble plat inox, Inox

Tendeur à anneau et crochet, Inox