



- **Platine à visser**

- Matière :
Inox 316

Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application


REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	5,03 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	7,81 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




G0

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2




PSG05S

Engrenage droit de
précision, Inox 316



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion d'angle



H2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)



AF

Accouplement rigide
rainuré, Vis de
pression



AC

Crochet pour
grenouillère, 15mm



MEF

Coussinet fer fritté
cylindrique, Alliage de
Fer FP20 auto-
lubrifiant...



PSG15S

Engrenage droit de
précision, Inox 303



PTRSS

Pignon tendeur pour
chaîne, Pour milieux
agressifs



ACLBS

Butée à tête
sphérique pour profilé
aluminium, Butée à



PSG3


Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



SVT_CH

Console pour vérin à
vis, Console pivotante

Produits complémentaires



CAB

Câble aviation, Inox



MACss

Mousqueton inox,
Inox



SCA_SS

Serre-câble plat inox,
Inox



TAC_SS

Tendeur à anneau et
crochet, Inox