



- **Platine à visser**

- Matière :  
Inox 316

### Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	5,03 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	7,81 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PVL  
Petit volant à lobes,  
Polyamide



G-ECO  
Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



ZBconique  
Engrenage conique  
plastique usiné  
(delrin), 1:1



CAP805  
Chaîne à palette  
droite, Large série  
805



CLA  
Manette indexable  
avec taraudage et  
embase Hygienic  
Usit®, Inox



UGH32  
Unité de guidage en  
H, Pour vérins Ø32



PW\_PWG05  
Vis sans fin de  
précision, Inox



NK17  
Guidage miniature  
Drylin® N, Largeur 17  
mm



RBN  
Roue à bandage,  
Caoutchouc - jante  
polypropylène



PM2  
Couple roue et vis  
sans fin, Bronze




NT63  
Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de 8  
à 20 Nm - à trains ...



WS20  
Rail Drylin® W, Rail

## Produits complémentaires



CAB  
Câble aviation, Inox



MACss  
Mousqueton inox,  
Inox



SCA\_SS  
Serre-câble plat inox,  
Inox



TAC\_SS  
Tendeur à anneau et  
crochet, Inox