

Bouton d'indexage pour tôle

Stock

PPD


Pour tôle ou paroi fine

- Avec ou sans blocage en position ouverte

- Matière :


Bouton moleté en polyamide, surface mate
Corps : acier zingué
Doigt : inox

Emplacement de la paroi fine




Info.

- Version blocable : tirer et tourner pour bloquer



Exemple d'application : verrouillage



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Ød1	Ød2	L	H	L1	L2	ØD	Y	Y1	P	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Sans blocage													
PPD6-8	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	de 1 à 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	de 1 à 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10	32	8	8	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	de 1 à 5	62	✓	26,97 €
PPD8-12	32	8	8	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	de 1 à 5	65	✓	26,97 €
Avec blocage													
PPD6-8/A	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	de 1 à 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10/A	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	de 1 à 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10/A	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	de 1 à 5	62	-	26,97 €
PPD8-12/A	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	de 1 à 5	65	✓	26,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



GP

Grenouillère ressort à bielles, Avec porte-cadenas



BPH

Bille porteuse, Forte



RPP3

Courroie type RPP compatible HTD, RPP3



BPTR_M

Bouchon pour tube, Avec insert taraudé




SSG1

Engrenage droit, Inox 304L



NSB

Palier pour douille à billes, Fermé long



PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



S25

Pignon à chaîne acier, 6,35mm



MAX22

Motoréducteur DC, de 0,07 à 0,2Nm



ACL-FPA

Accessoires pour panneau, Bloc de maintien



PLA

Aimant - Plot magnétique, Aimant plat avec filetage



AT5_10

Poulie dentée, AT5 aluminium

Produits complémentaires



PPF

Bouton d'indexage, à bride



BIMSS

Bouton d'indexage, miniature inox



BIM

Bouton d'indexage, miniature