

Bouton d'indexage



PPG
PPH

Avec bride de fixation horizontale

- Avec bride à visser

- Matières :

Corps : Zamack, revêtu plastique noir



Embout inox 1.4305 (303)

Bouton : PA6 noir mat

- T° d'utilisation: -30°C à +80°C

Info.

- Pour la version avec blocage en position ouverte, le bouton est tiré, tourné à 90°, et bloqué par une encoche



EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Blocage	ØD1	ØD2	B1	B2	B3	B4 (-0,2)	h1	h2
PPG4-16-22	Sans	4	12	16,5	22	6	3,3	4	7
PPG5-22-28	Sans	5	16	22	28	8	4,3	4,5	9,5
PPG6-27-32	Sans	6	18	27,5	32	10	5,4	5	10,5
PPG8-33-34	Sans	8	21	33	34	12	5,4	6	12,5
PPH4-19-22	Avec	4	12	19	22	6	3,3	4	7
PPH5-25-28	Avec	5	16	25,5	28	8	4,3	4,5	9,5
PPH6-30-32	Avec	6	18	30,5	32	10	5,4	5	10,5
PPH8-37-34	Avec	8	21	37,5	34	12	5,4	6	12,5

Références	K1 (+/-0,05)	K2	K3	K4	L1	L2	Pression F1 (N)	Pression F2 (N)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
PPG4-16-22	14	4	8	4,5	30,5	4	3	12	11	10,09 €
PPG5-22-28	18	5	10	7	40	5	5	24	20	10,84 €
PPG6-27-32	21	5,5	12	10	49	6	5	21	37	12,44 €
PPG8-33-34	23	5,5	12	15,5	59	8	6	22	61	14,00 €
PPH4-19-22	14	4	8	4,5	33	4	3	12	10	10,18 €
PPH5-25-28	18	5	10	10,5	43,5	5	5	24	26	10,84 €
PPH6-30-32	21	5,5	12	13	52	6	5	21	40	12,44 €
PPH8-37-34	23	5,5	12	20	63,5	8	6	22	67	14,11 €



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Avec bride à visser
- Matières :
 - Corps : Zamack, revêtu plastique noir
 - Embout inox 1.4305 (303)
 - Anneau inox 1.4310 (301)
- T° d'utilisation : -30°C à +100°C

Info.

- Avec l'anneau, possibilité d'automatiser le doigt d'indexage, par exemple à l'aide d'un vérin pneumatique ou d'une commande à distance

Tirer l'anneau pour déverrouiller



Exemple d'application

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Blocage	ØD1	ØD3	B1	B2	B3	B4 (-0,2)	h1	h2
PPJ4-16-22	Sans	4	14	16,5	22	6	3,3	4	7
PPJ5-22-28	Sans	5	18	22	28	8	4,3	4,5	9,5
PPJ6-27-32	Sans	6	24	27,5	32	10	5,4	5	10,5
PPJ8-33-34	Sans	8	30	33	34	12	5,4	6	12,5

Références	K1 (+/-0,05)	K2	K3	K4	L1	L2	Pression		Masse	Prix Uni.
							F1 (N)	F2 (N)	(g)	1 à 5
PPJ4-16-22	14	4	8	4,5	34,5	4	3	12	10	9,62 €
PPJ5-22-28	18	5	10	7	45	5	5	24	20	9,99 €
PPJ6-27-32	21	5,5	12	10	57,5	6	5	21	40	11,26 €
PPJ8-33-34	23	5,5	12	15,5	71	8	6	22	58	12,14 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm