



- **Platine à visser**

- Matière :
Inox 316

Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application


REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	3,11 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	4,80 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	7,90 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF LIS
Listeau d'étanchéité pour porte, NBR noir



SLH-M
Ecroû pour sauterelle à levier verrouillable, Ecroû pour SLH/SLV



PCH
Poignée champignon femelle technopolymère, Champignon



ZG0
Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



PMC48_M8
Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale



BPF
Palier applique tôle à charge légère, Tôle



BOX-CSss
Coffret de collier de serrage, Coffret colliers inox



FIRSTDC1Q60
Variateur de vitesse 10A, 10 A



CHN_CHNSS
Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



SBS_M
Chaîne simple au mètre, Inox



BOXsap
Coffret de goupilles élastiques ISO8752, Coffret - élastique



BTC
Bouchon pour tube carré, Simple

Produits complémentaires



TCC_SS
Tendeur à 2 crochets inox, Inox



MRA_SS
Maillon rapide inox, Inox



CHN_CHNSS
Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



MACss
Mousqueton inox, Inox