



- **Platine à visser**

- Matière :
Inox 316

Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	


Références	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	3,11 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	4,80 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	7,90 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



MDB_MTB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 3:1



RPP
Plaque de jonction
type RPP, RPP5



EFSM
Palier applique
Igubal®, Polymère



ACL
Articulation pour
profilé aluminium,
Equerre à angle
variable



BPTR
Bouchon pour tube
rond, Simple



PRF_P
Pied de fixation pour
profilé 45x45, Pied de
fixation



GBSz
Ecrou cylindrique pour
vis à billes, Ecrou
cylindrique



BDMdII
Douille magnétique
pour broche, Blocage
magnétique rapide et
léger



PF40
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
18 Nm



CHAB
Charnière à butée
intégrée, Charnière



BLHB30
Renvoi d'angle,
jusqu'à 4,4 Nm



BPHR
Bille porteuse à
ressort, Forte

Produits complémentaires



TCC_SS
Tendeur à 2 crochets
inox, Inox



MRA_SS
Maillon rapide inox,
Inox



CHN_CHNSS
Chaîne droite inox à
maillons longs, Inox



MACss
Mousqueton inox,
Inox