



- **Platine à visser**

- Matière :  
Inox 316

### Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application


### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	3,11 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	4,80 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	7,90 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



RFVcap

Capot de protection inox, Capot de protection ouvert



DOMI50

Accessoires de liaison, Kit de fixation



AC

Crochet pour grenouillère, 13mm



TCXR

Tendeur de chaînes automatique, Avec pignon acier



LVT

Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



CHINV

Charnière invisible, Invisible - ouverture 90°



BFD

Broche de fixation pour douille, +180°C



CMAss

Chape à œil, Inox



LINK64

Motoréducteur AC synchrone, de 1,3 à 6Nm



RT61

Frette de serrage autocentrante, Couple moyen/bas



RDERSS

Ridoir à sertissage manuel inox, Ridoir à sertissage manuel inox

## Produits complémentaires



TCC\_SS

Tendeur à 2 crochets inox, Inox



MRA\_SS

Maillon rapide inox, Inox



CHN\_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



MACss

Mousqueton inox, Inox