

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Vissérie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique



Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Nos autres produits



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



M2

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



TUBE25_25

Tube carré, Aluminium ou Inox



CAP882

Chaîne à palette à flexion, Large série 882



M0

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



PRZ

Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à clipser



WJUM10

Patin Drylin® W, Patin



VTHA

Vis aimantée à tête hexagonale, Acier



PX_PO

Poignée de portage, standard



AT5P_AT10P

Plaque de jonction type AT, AT10



RFVbr

Bras de réaction inox, Bras de réaction



GBMz

Ecrou cylindrique pour vis à billes, Ecrou cylindrique à filets mu...

Produits complémentaires