



Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES


Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



Aimant avec trou central, Avec trou central



Bouton d'urgence pour serrure pour profilé aluminium, Bouton d'ouve...



Renvoi d'angle, jusqu'à 10,3 Nm



Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120



Engrenage droit de précision, Inox 303



Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 400kg



Roulette pivotante à platine, Inox - Polyamide



Serrure pour profilé aluminium, Serrure




Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



Poignée tournante cylindrique, Fixe



Barreau denté type HTD, HTD5



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 40 Nm

Produits complémentaires