



Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :

voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



PRF_GAL
Galet pour profilé aluminium, Galet plat



PRF_CH
Chaîne porte câble pour profilé aluminium, Chaîne au mètre encl...



BOX-TOR-A
Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 28,17 x 3,53



PGM86-M5
Poignée de maintenance, Thermoplastique



DB
Engrenage conique acier, 2:1



LVT
Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



EV
Embout à visser inox pour câble, Embout fileté



BOXKK
Coffret de clavettes, Coffret acier ou inox



RFK38B
Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 200Nm



RPB
Bloc palier pour vis à billes, Bloc palier



PW_PWG05
Roue de précision, Bronze



PHG05
Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 ...

Produits complémentaires