



# Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :

voir fiche technique


## Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

## Nos autres produits




AC156-157  
Crochet pour  
grenouillère rigide,  
25,5mm



RURp  
Roulette ultra-  
roulante à platine,  
Polyuréthane - jante  
aluminium ...



PTAF100-PAMF100  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer  
Ø100, Ø 100



QNJ  
Roulement à rouleaux  
cylindriques acier,  
Bague intérieure  
épaulé...



CHMR30  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm



HG5  
Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



SH1  
Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



CLG1  
Engrenage droit  
plastique moulé,  
Plastique moulé  
(nylon)



BGC  
Accouplement  
Oldham, avec  
mâchoires de serrage



GLB  
Petit volant à 6 lobes  
tarauté traversant,  
Technopolymère -



AT5P\_AT10P  
Plaque de jonction  
type AT, AT10



PRF\_ROUL  
Roulette pour profilé  
aluminium, Sans frein

Produits complémentaires