



Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques




REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



IN2

Engrenage interne,
Plastique usiné
(delrin)



SUP

Moyeu de serrage
autocentrant acier,
Sans contre-écrou



T10_21N1F

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T10 pl...



FF50

Réducteur à arbres
parallèles, de 111 à
425 Nm




R205

Ressort extra raide
ISO10243, Forte



ALIDRP240

Alimentation 24V DC,
10 A



FRss

Filets rapportés inox,
Inox



EHD08-9

Réducteur coaxial, de
35 à 50 Nm




ERF

Embout fileté rapide
inox pour câble,
Embout à tige fileté



PDD

Poussoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation



SLS

Palier pour tige
trapézoïdale, Palier
Drylin® fixe



MFBC

Accouplement soufflet
inox - avec
mâchoire de serrage

Produits complémentaires