



# Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :

voir fiche technique


## Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



## REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 5+          | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références  | Nb de dents | ØDE | ØDP   | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|-------------|-----|-------|------------|------------|-----------------|
| PR821-25-30 | 25          | 153 | 153,2 | 30         | 0,9        | 70,13 €         |
| PR821-25-35 | 25          | 153 | 153,2 | 35         | 0,9        | 70,13 €         |
| PR821-25-40 | 25          | 153 | 153,2 | 40         | 0,9        | 70,13 €         |
| PR821-25-45 | 25          | 153 | 153,2 | 45         | 0,9        | 70,13 €         |

## Nos autres produits



WFPM

Ecrou épaulé polymère, 1 filet polymère (Iglidur®)



CHAFR

Charnière à friction réglable, A friction



ACM\_DZ

Chape pour attache-capot manuelle, Chape



BGC

Accouplement Oldham, avec mâchoires de serrage



HTD8M\_20

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Fonte



MEB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1



J52

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,27 à 0,90 Nm - à tr...



SSDB

Engrenage conique inox, 2:1



BAGSS

Bague de blocage inox, Inox



BPFLss

Palier applique tôle à charge légère inox, Inox



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 82mm à 92mm



SVT5

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation

Produits complémentaires