



Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques




REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



Q3

Roulement à double rangée de billes à contact oblique, A contact ...



DB

Engrenage conique acier, 2:1



T5-10ECO

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T5 alu...



T5-BAR

Barreau denté à recouper par vos soins, T5



T10_21N1F

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 pl...



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2




AC156-157

Crochet pour grenouillère rigide, 25,5mm



BPLE

Bille porteuse à encastrer, Légère



BPH

Bille porteuse à encastrer, Forte



SLBS

Bouton d'indexage tout inox, Tout inox



H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



BOX-TOR-ORFS

Coffret de joints toriques NBR90Sh A, 7,65 x 1,78mm à 37,82 x 1,78

Produits complémentaires