



Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PR821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PR821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PR821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PR821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



VRSF
Anneau de levage orientable mâle, Orientable mâle



JSM
Coussinet polymère cylindrique, Polymère universel




GB-RA
Engrenage droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



CHTRB
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 53,1 Nm



HBM
Douille de réglage seule, Douille de réglage



BLHM20
Renvoi d'angle, jusqu'à 1,77 Nm



VB
Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Inox



NCT
Noix de connexion, A angle fixe



BABS
Broche à billes compacte inox 630, Inox trempé



PR820
Roue de renvoi, Séries 820 et 815



GG2
Engrenage droit denture rectifiée, Acier traité



CMAss
Chape à œil, Inox

Produits complémentaires