

PR882


Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits




HBM
Douille de réglage
seule, Douille de
réglage



DILC
Doigt d'indexage à
levier, à levier



CM_CO
Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,
Insert de...



TPR
Vis à pas rapide, Tige
seule - jusqu'à 40mm
de course



PRF1932
Profilé aluminium
standard, 19 x 32 mm



VTLB
Volant à main à 3
lobes,
Thermoplastique /
Insert laiton ou inox



LVT
Mini vérin motorisé
2A, 2 ampères



PSG35
Engrenage droit de
précision, Inox 303



ACLERP
Élément roulant pour
profilé aluminium,
Sans guide latéral



CDGamme
Ressort de
compression
DIN2095, DIN 2095



PW_PWG2
Roue de précision,
Bronze



BLM
Poussoir lisse à bille à
ressort, Corps inox

Produits complémentaires



CAP882
Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



PT882
Pignon de traction,
Série 882