

PR882


Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



PW_PWG15

Roue de précision,
Bronze



FBL6000_K19

Brosse au mètre, Crin
de cheval noir



KB_OP

Douille à billes
massive ouverte, De
précision - acier



VPSS

Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast - Inox



BMM

Bouton moleté mâle,
Moleté



RPCpl

Roulette polyamide à
platine, Acier -
Polyamide



PRF_JL2

Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à
lèvr...



CHB

Bras de réaction, Bras
de réaction pour
réducteurs CHB



WJUM10

Patin Drylin® W,
Patin



PRF4545

Profilé inox standard,
45 x 45 mm



COA-COG

Platine en applique,
Platine en applique
pour chape



BTE

Bras universel pour
tendeur, Pour
applications
courantes

Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



PT882

Pignon de traction,
Série 882