

## PR882


### Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


#### Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



#### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

## Nos autres produits



SVT20

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



GLT3-76

Glissières télescopiques acier, Extension intégrale



AZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



GCB880

Guide courbe pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



NDS20

Noix de serrage pour ventouse, Parallèle




PR85

Pied à rotule Ø83, Ø 83



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail



T0

Ressort de torsion, Inox



PF60

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 118 Nm



CLR

Chape droite, Chape droite pour chape mâle



SHA\_PT

Volant plein à poignée tournante, Polyamide



DB

Engrenage conique acier, 2:1

## Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à flexion, Large série 882



PT882

Pignon de traction, Série 882