

PR882


Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



PSPE20

Poignée souple Ø20
pour arbre, PVC noir



GSI

Vérin à gaz inox, Inox




BAN

Bride angulaire pour
ventouse, Ajustable



PAV

Pied fixe
antivibratoire,
Antivibratoire



AC

Crochet pour
grenouillère, 18mm



LRR

Gâche pour loquet à
ressort, Gâche



LRM2

Ecrou cylindrique
bronze, 2 filets bronze



GP75

Grenouillère ressort à
bielles, Standard
(GP75)



CABtool

Outils pour câble
d'accastillage, Outils
de coupe




DOMI80

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



CHAsb89

Charnière sans
broche, Charnière
polymère



PRFbou

Bouton d'urgence
pour serrure pour
profilé aluminium,
Bouton d'ouve...

Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



PT882

Pignon de traction,
Série 882