

# Roue de renvoi pour chaîne à palettes **Pla**

## PR882

### Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


#### Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



#### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	-5%		Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

## Nos autres produits



GARDILL



SUA4\_L



E50



DOMI\_MD

Douille de logement pour goupille d'arrêt, Acier nickelé ou Inox

Maillon coudé pour chaîne simple, Acier

Réducteur à renvoi d'angle, de 3 à 41 Nm

Table rotative de réglage Domino, 55/1



AT10-BAR



Tige trapézoïdale inox 316L, 1 filet inox



H3



SVT15

Barreau denté de positionnement AT, AT10

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



F7-SF-SM



PSG08HC

Support façade , Support - montage en façade



DCG



GALRUB

Galet pour convoyeur, Caoutchouc

## Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à flexion, Large série 882



PT882

Pignon de traction, Série 882