
Roue de renvoi pour chaîne à palettes Pla

PR882

Pour chaîne série 882 TAB

- ***À utiliser avec les chaînes CAP882T***
- *Matières :*
  Polyamide renforcé
  Visserie inox
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*




Avantages

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits


BCM_MPBT

Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT


GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Laiton


VELM6

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide


PW_PWG15

Vis sans fin de précision, Inox


CLB_M

Manette indexable Zamak, Zamak


P30

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,80 Nm


RPP3

Courroie pour transmission RPP, RPP3


CHTRB

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm


BPVM

Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser


LACT_SS

Levier à came réglable inox, Mâle


M0

Roue pour vis sans fin, Bronze


MDR_SS

Manille droite inox à piton à œil, Inox

Produits complémentaires


CAP882

Chaîne à palette à flexion, Large série 882


PT882

Pignon de traction, Série 882