

PR882


Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Nb de dents | ØDE | ØDP | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|--------------------|
| PR882-12-25 | 12 | 148,5 | 147,2 | 25 | 0,38 | 29,37 € |
| PR882-12-30 | 12 | 148,5 | 147,2 | 30 | 0,38 | 29,37 € |
| PR882-12-35 | 12 | 148,5 | 147,2 | 35 | 0,38 | 29,37 € |
| PR882-12-40 | 12 | 148,5 | 147,2 | 40 | 0,38 | 29,37 € |
| PR882-12-45 | 12 | 148,5 | 147,2 | 45 | 0,38 | 29,37 € |

Nos autres produits



GG1

Engrenage droit
denture rectifiée,
Acier traité



SVT30

Vérin à vis - Avec vis
en translation, Vis en
translation



BABFCFO

Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque cylindrique



UTKpwrr

Rail en V Utilitrack®,
Rail en V



TOC

Tête orientable
courte, Courte




CHMR30

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
28 Nm



RBGtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc gris - à
dou...



G0

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



GGB

Ecrou à oreilles,
Taraudage traversant



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane



CLB_M

Manette indexable
Zamak, Zamak



PENC

Poignée encastrable à
clipser, A clipser

Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



PT882

Pignon de traction,
Série 882