

PR882


Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantages

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



CHA_GC_9SS

Paumelle à ailettes à souder, A souder



FR

Filets rapportés acier, Acier



QNU

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure libre



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® flottant



LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



SUPCC

Moyeu de serrage autocentrant acier, Avec contre-écrou



RJA10_03

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



LACM_SS

Levier à came inox, Femelle



PCS62SS

Pignon à chaîne inox, 15,875mm (DIN10B-1)



EBH

Ecroû borgne avec embase Hygienic Usit®, Avec embase



PGM52-M4

Poignée de manutention, Laiton



MSP23

Insert à coller MasterPlate®, cylindrique Ø23, cylindrique Ø23 av...

Produits complémentaires



CAP882

Chaîne à palette à flexion, Large série 882



PT882

Pignon de traction, Série 882