# Roue de renvoi pour chaîne à palettes Pla 😤 🦫







## Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières : Polyamide renforcé Visserie inox

PR882

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

#### Avantaaes


- Montage facile grâce aux demi-coques











IXL	7113	<u></u>	
Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

REMISES

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PR882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PR882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PR882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PR882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €







### Nos autres produits



Vis à billes miniature et écrou simple, Ecrou + vis roulée



Galet de came inox, Standard - inox



Poussoir à bille à contact électrique, A contact électrique



Guidage miniature Drylin® N, Largeur 40 mm



Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



Doigt d'indexage verrouillable inox, Verrouillable inox



Réducteur à arbres parallèles, de 2,20 à 10 Nm



Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm - R90°



Anneau de levage, Crochet universel à visser



Accouplement soufflet, Aluminium et Bronze - avec vis de



Crochet pour grenouillère rigide, 25.5mm

## Produits complémentaires



Chaîne à palette à flexion, Large série 882



Pignon de traction, Série 882