

Presse manuelle d'établi



PRES2HR

Pression jusqu'à 200kg


- Presse à crémaillère
- La puissance est linéaire et constante sur toute la course en fonction de la force exercée
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

Applications

- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...

Option

- Pas d'option possible



REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix		Sur demande

Référence	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✓	672,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Presse à crémaillère
- La puissance est linéaire et constante sur toute la course en fonction de la force exercée
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

Applications


- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...

Options

- Compteur 5 chiffres avec remise à zéro
- Accessoires : voir page accessoires (tome 5 p 21)



OPTION :
avec compteur



REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Compteur	Stock*	Prix Uni.
PRES-3HR	400	35 - 270	80	80	17	Sans	✓	1 069,70 €
PRES-3HR-CPT	400	35 - 270	80	80	17	Avec	-	1 454,33 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Presse manuelle d'établi


Pression jusqu'à **500kg**

PRES5HR

- Presse à genouillère
- La puissance maximum est obtenue en fin de course
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

Applications

- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...



REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix		Sur demande

Référence	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	✓	605,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Presse manuelle d'établi




PRES7HR

Pression jusqu'à 700kg

- Presse à genouillère
- La puissance maximum est obtenue en fin de course
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

Applications

- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...
- Cette presse offre toutes les garanties en utilisation normale



REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix	Sur demande	

Référence	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Prix Uni.
PRES-7HR	700	35 - 260	40	95	25	1 244,00 €

Dimensions en mm

Presse manuelle d'établi

Accessoires pour presse PRES-3HR et PRES-4HR

PRES

Accessoires pour presse PRES-3HR
et PRES-4HR uniquement

PRES-PMB : Réglage micrométrique PMB.
Système de réglage fin du point mort bas,
gradué tous les 0,02mm

PRES-TE : Tasseaux pour bridage des outils
dans la rainure en té

PRES-ER25 : Pince de serrage
Porte pince avec pince ER25 pour queue Ø1,5 à Ø16mm
(autre diamètre entre 1,5 et 16mm sur demande)



PRES-PMB



PRES-TE



PRES-ER25

REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Type	Pour queue diamètre	Prix Uni.
PRES-PMB	Réglage micrométrique (0.02mm)	-	502,60 €
PRES-TE	Jeu de 2 tasseaux pour rainure en Té	-	41,66 €
PRES-ER25-1.5	porte-pince	1,5	450,30 €
PRES-ER25-2	porte-pince	2	450,30 €
PRES-ER25-4	porte-pince	4	450,30 €
PRES-ER25-6	porte-pince	6	450,30 €
PRES-ER25-8	porte-pince	8	450,30 €
PRES-ER25-10	porte-pince	10	450,30 €
PRES-ER25-12	porte-pince	12	450,30 €
PRES-ER25-14	porte-pince	14	450,30 €
PRES-ER25-16	porte-pince	16	450,30 €

Dimensions en mm