

PRF-SRA MiniTec

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour portes et trappes
MINITEC
- Matière : aluminium GD, zingué noir
- Barillet avec 2 clefs
- Avec kit de fixation

Avantages



- Sert également de butée de porte
- Approprié pour les portes sans cadre

Montage

- Placer l'écrou dans la serrure et le pêne
- Insérer les alésages de diam 6,5mm dans les montants et la porte à une distance de 56mm
- Visser depuis la face arrière



NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SRA-80	550	47,05 €

Nos autres produits



Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour




Table rotative de réglage Domino, 40/1



Coussinet fer fritté cylindrique, Alliage de Fer FP20 auto-lubrifiante...



Pied articulé à embase tôle Ø150, jusqu'à 40000N



Levier avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



Anneau de levage mâle DIN580, Inox



Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet excentrique



Bouchon pour tube carré à souder, A souder



Rondelle de sécurité Hygienic Usit®, Inox



Poignée souple Ø20 pour arbre, PVC noir



Motoréducteur 12V et 24V DC, de 12 à 15 Nm



Diabolo pour chaîne à palettes, Série 805

Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm