

Serrure pour profilé aluminium



PRF-SRA MiniTec

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour portes et trappes
MINITEC
- Matière : aluminium GD, zingué noir
- Barillet avec 2 clefs
- Avec kit de fixation

Avantages



- Sert également de butée de porte
- Approprié pour les portes sans cadre

Montage

- Placer l'écrou dans la serrure
et le pêne
- Insérer les alésages de diam 6,5mm
dans les montants et la porte à une
distance de 56mm
- Visser depuis la face arrière



NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SRA-80	550	47,05 €

Nos autres produits



METC
Coussinet bronze
fritté à collerette,
Bronze auto-lubrifiant



PM3
Couple roue et vis
sans fin, Bronze



SSB
Engrenage conique
inox, 1:1



S4
Pignon à chaîne inox,
4mm



WINGbrEcrrou
Ecrrou à oreilles pour
serrage manuel
DIN315, Laiton DIN
315



PRF1932
Profilé aluminium
standard, 19 x 32 mm



PGR
Poignée tournante
cylindrique
rabattable, Rabattable




CHB
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
22 Nm



PMC150_M16
Pied de machine
antivibratoire, Plaque
de base carrée



NDS20
Noix de serrage pour
ventouse, Parallèle



PRF4545r90
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm
- R90°



VMS
Vis de pression
moletée, Moletée

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm