Serrure pour profilé aluminium



PRF-SRA MiniTec

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour portes et trappes MINITEC
- Matière : aluminium GD. zinaué noir - Barillet avec 2 clefs
- Avec kit de fixation


Avantaaes


- Sert également de butée de porte
- Approprié pour les portes sans cadre


Montage

- Placer l'écrou dans la serrure et le pêne
- Insérer les alésages de diam 6,5mm dans les montants et la porte à une distance de 56mm
- Visser depuis la face arrière










REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demand

Référence	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SRA-80	550	47,05 €









Nos autres produits



Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



Aimant avec trou central, Avec trou central



Barreau denté type HTD, HTD5



Charnière en façade asymétrique, Polvamide



Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



Bille porteuse à visser, Forte



Ecrou 6 pans DIN934, Laiton



Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



Barreau denté de positionnement AT, AT10



Crochet pour grenouillère, 20mm



Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte



Poignée souple Ø22 pour arbre, PVC noir

Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm