

PRF-SRA MiniTec

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour portes et trappes
MINITEC
- Matière : aluminium GD, zingué noir
- Barillet avec 2 clefs
- Avec kit de fixation

Avantages



- Sert également de butée de porte
- Approprié pour les portes sans cadre

Montage

- Placer l'écrou dans la serrure
et le pêne
- Insérer les alésages de diam 6,5mm
dans les montants et la porte à une
distance de 56mm
- Visser depuis la face arrière



NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SRA-80	550	47,05 €

Nos autres produits



CHAPAM
Paumelle à souder à
bout plat, Acier



SER
Blocage de porte
magnétique, Blocage
de porte magnétique



MCL
Manchon réducteur
femelle/femelle,
Cylindrique - acier



ARTE
Articulation élastique,
Charge multi-
directionnelle



SLB
Bouton d'indexage,
inox



HTD8M_50
Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



AC144
Crochet plat pour
grenouillère, 22mm



PSG08
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



RURp
Roulette ultra-
roulante à platine,
Polyuréthane - jante
aluminium ...



PDD
Poussoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation



APB_T
Axe taraudé pour
brides, Taraudé



BTE
Bras universel pour
tendeur, Pour
applications
courantes

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm