

Serrure pour profilé aluminium



PRF-SRA MiniTec

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour portes et trappes
MINITEC
- Matière : aluminium GD, zingué noir
- Barillet avec 2 clefs
- Avec kit de fixation

Avantages


- Sert également de butée de porte
- Approprié pour les portes sans cadre

Montage

- Placer l'écrou dans la serrure
et le pêne
- Insérer les alésages de diam 6,5mm
dans les montants et la porte à une
distance de 56mm
- Visser depuis la face arrière



NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SRA-80	550	47,05 €

Nos autres produits



RTE
Accouplement élastique Rotex®, acier



AT5M AT10M
Courroie ouverte au mètre type AT, AT5 Polyuréthane armature acier



PM4
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



SER69K
Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Inox




DOMI80
Accessoires de liaison, Levier de serrage



DOMI120
Accessoires de liaison, Plateau tournant



DOG316
Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



ACL-PR
Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion à angle droit



UGH20
Unité de guidage en H, Pour vérins Ø20



FUSS
Ecrou autofreiné pour roulement, Ecrou autofreiné - rondelle inox



BCM_MPBT
Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT



CLG2
Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm