


Articulation de profilé

Stock

PRFART **MiniTec** Charge jusqu'à 5000N

- Ne pas utiliser en tant que charnière
- Avec kit de fixation
- Matières :
Corps aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris
Frein de vis aluminium GD




PRF-ART

Applications

Articulation simple



- Liaison des profilés sous un angle quelconque
 - Renforts
 - Renfort pour constructions de cadre
- ### Articulation à poignée
- Poignée de serrage pour positionner des montages
 - Pour immobiliser des châssis de boîtier de commande et de pupitre
 - Pour des charges très importantes, mettre en place plusieurs articulations



PRF-ART-P

Montage

1. Fixer les demi-articulations dans la position désirée
 2. Fixer la vis faisant partie de la livraison
 3. Resserrer la poignée de serrage (PRF-ART-P) ou les vis latérales (PRF-ART)
- L'articulation n'est pas démontable



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Charge maxi (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Articulation simple				
PRF-ART	5000	0,25	✓	33,46 €
Articulation avec poignée de serrage				
PRF-ART-P	1500	0,28	✓	38,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



NPR
Noix porte réflecteur,



G0
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



ACLBMC
Porte-cellule pour
profilé aluminium,
Porte-cellule



Gdal
Cardan double série
éco, Sollicitation
légère



PITA
Doigt d'indexage,
avec poignée en T



PW_PWG2
Vis sans fin de
précision, Acier



LRR-53
Loquet à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel inox



BTC
Bouchon pour tube
carré, Simple



S4
Pignon à chaîne inox,
4mm



CLASS
Manette indexable
inox, Inox



PSG1
Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



CHA60
Charnière rectangle
fraisurée, Rectangle
percée ou fraisurée

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm