


Articulation de profilé

Stock

PRFART **MiniTec** Charge jusqu'à 5000N

- Ne pas utiliser en tant que charnière
- Avec kit de fixation
- Matières :
Corps aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris
Frein de vis aluminium GD




PRF-ART

Applications

Articulation simple



- Liaison des profilés sous un angle quelconque
 - Renforts
 - Renfort pour constructions de cadre
- ### Articulation à poignée
- Poignée de serrage pour positionner des montages
 - Pour immobiliser des châssis de boîtier de commande et de pupitre
 - Pour des charges très importantes, mettre en place plusieurs articulations



PRF-ART-P

Montage

1. Fixer les demi-articulations dans la position désirée
 2. Fixer la vis faisant partie de la livraison
 3. Resserrer la poignée de serrage (PRF-ART-P) ou les vis latérales (PRF-ART)
- L'articulation n'est pas démontable



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Charge maxi (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Articulation simple				
PRF-ART	5000	0,25	✓	33,46 €
Articulation avec poignée de serrage				
PRF-ART-P	1500	0,28	✓	38,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 av...



KKSS

Clavette, Inox



WBGV

Anneau de levage, A maillon à visser



PRF_PL_9090

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 90x90...



SBF

Palier applique étanche agro-alimentaire, fermé




PRES4HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 600kg



PRF_BM

Plaque support de pied pour profilé aluminium, Fixation centrale po...



PX_PO

Poignée de portage, avec contreplaque



RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



CHM63-MOT

Motoréducteur AC asynchrone triphasé, 0,37 à 1,5



HG6-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



RFK58B

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 500Nm

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm