




Bloc de vissage pour profilé aluminium

Ajout et fixation de panneau **MiniTec PRF BV**

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm (1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5%	Sur demande	

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✓	3,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ⑤ 2016

5 383

Nos autres produits



ZA
Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé



PRF_PA
Plaque d'articulation pour profilé aluminium, Plaque d'articulation



RNAST
Galet de came, Sans bague intérieure



T5P_T10P
Plaque de jonction type T, T10



CHAC4040NP
Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée



GCL
Glissière linéaire à billes série Eco, économique



SLS
Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® flottant



BEAS
Bouton étoile antistatique, Etoile, antistatique



GLP
Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère -



BSPM
Vis à billes miniature et écrou simple, Ecrou + vis roulée



PCLA_T
Manette indexable technopolymère, Plastique



CLSCLP_SS
Tourillon série courte inox, Inox - série courte

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm