





# Bloc de vissage pour profilé aluminium

## Ajout et fixation de panneau **MiniTec**PRFBV

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm (1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

### Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm



### REMISES

| Qté       | 1+  | 50+         | 100+ |
|-----------|-----|-------------|------|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |      |

| Référence | Pour profilé                | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-BV    | tout type à partir de PRF32 | 0,01       | ✓      | 3,32 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 383

## Nos autres produits



Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,57 à 2,25 Nm - à tr...



Entretoise hexagonale, Acier



Plaque d'articulation pour profilé aluminium, Plaque d'articulation



Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Acier



Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec écrou de déplacement...



Courroie de positionnement type AT, AT10 Polyuréthane



Courroie de positionnement type AT, AT10 Polyuréthane



Roue pour vis sans fin, Bronze



Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 500Nm



Motorréducteur 12V et 24V DC, de 0,07 à 0,2Nm



Mini-table à vis trapézoïdale économique, 5 kg

## Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm