





# Bloc de vissage pour profilé aluminium

Ajout et fixation de panneau **MiniTec**PRFBV

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm  
(1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

## Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✓	3,32 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC


Tome 5 2016

5 383

## Nos autres produits



Goupille beta, Beta



Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



Insert auto-taraudeur filet large à collerette, Filet large à cole...



Manchon réducteur femelle/femelle, Cylindrique - acier



Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 130Nm



Rampe à galets,



Roue de renvoi, Séries 820 et 815



Tripode, Plastique



Ecrou épaulé pour vis à billes, Pour vis à billes VAB



Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion à angle



Doigt d'indexage, avec poignée en T

### Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm