Bloc de vissage pour profilé aluminium


Ajout et fixation de panneau MiniTec PRFBV


- ***Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm***
- *Prévu pour tous panneaux sauf grillagé*
- *Jeu de montage de 2mm (1mm d'espace vide autour du panneau)*
- *Matière : PA, gris*




Montage

- *Positionner le socle dans la rainure du profilé*
- *Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés*
- *Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)*
- *Distances du bord : 7,5 à 16mm*







REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✔	3,32 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



BKGS

Accouplement sans jeu Gerwah®, de 1,2 à 450Nm



M0

Vis sans fin, Acier non trempé



ZBconique

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



CLG2

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



CLG1

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



PB

Roulement plastique à contact radial, Plastique - billes verre



HLA24

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 78Nm



CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non



H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



DBL821

Diabolo pour chaîne à palettes, Série 821



CLASS

Manette indexable inox, Inox

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm