





Bloc de vissage pour profilé aluminium

Ajout et fixation de panneau **MiniTec**PRFBV

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm
(1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✓	3,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 383

Nos autres produits



BLHB60

Renvoi d'angle,
jusqu'à 70 Nm



BCM_HPBT

Brosse cylindrique
modulaire, Fil
polyester PBT



BLHB40

Renvoi d'angle,
jusqu'à 10,3 Nm



EMAS

Ecrou moleté
antistatique,
Antistatique



DP

Goupille pleine ,
standard ISO 2338



BSM_LOK

Poussoir à ressort
Long-Lok à 6 pans
creux, LONG-LOK -
corps et do...



PLA

Aimant plat, Aimant
plat



RBN

Roue à bandage,
Caoutchouc - jante
polypropylène



BCTH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
taraudage - collerette



BLHT40

Renvoi d'angle, de 4 à
10,30 Nm



APB_F

Axe fileté pour brides,
Fileté



RBG

Roue à bandage,
Caoutchouc gris -
jante polypropylène

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm