





Bloc de vissage pour profilé aluminium

Ajout et fixation de panneau **MiniTec**PRFBV

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm
(1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✓	3,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 383

Nos autres produits



CHA1056_U4

Charnière en façade,
Section 40X40



VRSF

Anneau de levage
orientable mâle,
Orientable mâle



ZDB

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



BH01

Bride avec roulement,
Montage serré collé




NK27

Guidage miniature
Drylin® N, Largeur 27
mm



PAS

Poignée de
manutention,
Thermoplastique PA
renforcé



H1

Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)




ADL_F

Anneau de levage
femelle DIN582, Acier



GARBAB

Goupille d'arrêt type
broche à bille, Broche
à bille



PRES7HR

Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 700kg



CHAL3

Charnière piano, Acier



RAM35

Réducteur manuel,
Renvoi d'angle

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm