


Charnière pour profilé aluminium

Stock


PRFCHA **MiniTec** Charnière de cartérisation

- Charnières en façade


- Prévues pour des portes et des panneaux de grandes tailles
- Assemblage de profilés sous un angle quelconque
- Pour des charges importantes, utiliser plusieurs charnières
- Livrées avec capots de protection, sans kit de fixation
- Matière : aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris




PRF19-CHA



PRF32-CHA



PRF45-CHA



Exemples d'utilisation

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Charge (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-19-CHA	PRF19, PRF32	600	0,090	✓	12,81 €
PRF-32-CHA	PRF19, PRF32, PRF45	600	0,095	✓	12,81 €
PRF-45-CHA	PRF45	600	0,104	✓	12,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Charnière pour profilé aluminium

Ajustable dans une direction

ACLCHAR

- Charnière en façade pour profilés aluminium PRF4545

- Fixation à l'aide de vis DIN 7984 ou DIN 7380 M6 (non fournie)

- Matières :


Aluminium injecté

Axe inox


Avantages

- Les trous oblongs permettent de rattraper les défauts de montages dûs au fléchissement lié au poids et à la longueur

Avec trous oblongs pour réglage



Les trous oblongs permettent de rattraper le jeu et les défauts d'alignement



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	A	B	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-CHAR78-96	50	78	169,5	✓	12,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 363

Charnière en façade pour profilé aluminium

ACL-CHARJ Ajustable dans 2 directions




- **Charnière ajustable dans 2 directions**
- Permet un ajustement précis en vertical et en horizontal
- Matières :
 - Ailettes Zinc moulé
 - Axe Inox

Avantages

- Cette charnière permet un ajustement sur l'axe X et Y de +/-2mm grâce à la présence de trous oblongs crantés et de rondelles crantées.

Accessoires

- Utiliser des vis FHC en M6 (non fournies). Voir FHC6-16/SS (tome 1 p.556) et PRF-ECL-M6/SS (tome 5 p.327)



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		+5%	Sur demande

Références	Charge FA max (N)	Charge FR max (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-CHARJ60-76	1200	2200	190	✓	27,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Charnière en façade pour profilé aluminium

3 matières au choix

CHA

- Charnière à visser

- Pour profilé aluminium 30x30mm, 40x40mm ou 45x45mm (PRF4545)

- Angle d'ouverture 180°




- Matière :

Ailettes Inox 316,
PA renforcé fibre de verre Noir
Aluminium moulé
Broche en inox
Coussinet PTFE
(Version aluminium uniquement)



Info.

- Montage avec des vis tête fraisée M6 FHC6 (tome 1 p.556)



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	A1	A2	B1	B2	FA max (N)	FR max (N)	Section profilé alu	Poids (g)	Prix Uni. 1 à 5
Charnière Inox									
CHA35-48/SS	17,5	17,5	29,5	29,5	575	800	30x30	167	26,46 €
CHA45-48/SS	22,5	22,5	38,5	38,5	675	900	40x40	205	33,14 €
CHA50-48/SS	25,0	25,0	42,5	42,5	675	900	45x45	223	34,01 €
Charnière PA renforcé fibres de verre									
CHA35-48/PA	17,5	17,5	29,5	29,5	400	700	30x30	36	4,57 €
CHA45-48/PA	22,5	22,5	38,5	38,5	450	750	40x40	43	4,15 €
CHA50-48/PA	25,0	25,0	43,5	43,5	450	750	45x45	46	4,25 €
Charnière Aluminium									
CHA35-48/AL	17,5	17,5	29,5	29,5	225	325	30x30	65	12,54 €
CHA45-48/AL	22,5	22,5	38,5	38,5	250	400	40x40	69	14,83 €
CHA50-48/AL	25,0	25,0	43,5	43,5	250	400	45x45	73	15,03 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 365